

Synthetische Metall-Chelate

Synthetische Komplexbildner und Metallkomplexe spielen eine wichtige Rolle in verschiedensten Bereichen der Industrie, Wasseraufbereitung und Landwirtschaft. Die Fähigkeit von organischen Verbindungen, Metalle fest zu binden oder gebundene Metalle bei unterschiedlichen chemischen Bedingungen aktiv und mobil zu halten, wird als Chelat-Effekt bezeichnet. Chelate zeichnen sich durch starke Bindungsaffinität zu Metallen aus, sind gut wasserlöslich und über einen weiten pH- und Temperaturbereich stabil. Pflanzen sind z.B. in der Lage chelatisierte Metalle direkt zu verwerten. Dadurch ist eine viel geringere und genaue Dosierung möglich.



Wir bieten Ihnen folgende flüssige Produkte an:

- Ammonium-Eisen-EDTA, 7.5 % Eisen**
- Ammonium-Eisen-Citrat, 8.0 % Eisen**
- Di-Ammonium-Zink-EDTA, 9.0 % Zink**
- Di-Ammonium-Kupfer-EDTA, 9.0 % Kupfer**
- Di-Kalium-Mangan-EDTA, 6.0 % Mangan**
- Di-Ammonium-Eisen-DTPA, 6.0 % Eisen**



TETENAL Europe GmbH
Schützenwall 31-35 · 22844 Norderstedt
Tel. +49 (0)40 521 45-0 · Fax +49 (0)40 521 45-296
lohnfertigung@tetenal.com · www.tetenal-chemie.de



TETENAL

di-Kalium-Mangan-EDTA, 6.0% Mangan

Chemischer Name: Ethylendiamintetraessigsäure, di-Kalium-Mangan-Komplex


Art.-No.: 122500

CAS-No.: 68015-77-0

TECHNICAL DATA SHEET

Chemische Formel:

$C_{10}H_{12}K_2N_2O_9Mn$



Molekulargewicht:

421,4 g/mol

Aussehen:

hellrosa Flüssigkeit, klar

Dichte (20 °C)

1,325 ±0,008 g/ml

Mischungsverhalten mit Wasser:

In jedem Verhältnis mischbar.

Gefrierpunkt:

< -10 °C

pH (1% Lösung in Wasser, 20 °C):

6,5 ±0,5

Kaliumoxid-Gehalt:

ca. 10%

Mangan(II)-Gehalt:

6,00 ±0,15% (80 ±2 g/L)

Anwendung:

Bereitstellung von Mangan in komplexierter Form

Lagerung:

Die Qualität des Produkts kann für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten gewährleistet werden, wenn eine Lagerung bei Raumtemperatur und in gut durchlüfteten Räumen im Originalbehälter eingehalten wurde. Bei längerer Lagerung wird eine erneute Analyse der Produktqualität empfohlen.

Die Lagerung empfiehlt sich im Originalbehälter oder in PVC-, PE- sowie Edelstahl-Behältern. Kontakt des Produkts mit folgenden Metallen vermeiden: Aluminium, Kupfer, Nickel und entsprechende Legierungen.

This data sheet is based on our current knowledge. In view of many factors that may affect processing and application, these data do not relieve processors of the responsibility of carrying out their own tests and experiments; neither do they imply any legally binding assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose. It is the responsibility of those to whom we supply our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislations are observed.

Updated 12/16